品番: EA813PE-22A

品名: DC 7.2V/1.5Ah ドライバードリルセット(充電式)



販売価格	46,600円 (税抜)/ 51,260円(税込)				
カタログ価 格	46,600円(税抜)/51,260円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/04 18:36現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ					





仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ7421 LA2S-B※ESCOオリジナ ルセット品			
仕様	樹脂ケースセット	<セット内容>	 ・DC 7.2V ドライバードリル(充電式) ・#2x100mm [+]細硬ビット(細軸/2本) ・2.0~4.0mm 5本組 鉄工用ドリル (六角軸/HSS) 			
本体仕様						
最大トルク	低速:6.0N·m 高速:2.0N·m	バッテリー	7.2V(リチウムイオン1.5Ah)			
充電器	AC100V	充電時間	約55分			
回転数	低速:300rpm 高速:900rpm	能力	小ねじ:M2.5~M5 木ねじ:2.1~4.1mm			
サイズ	243×46×147(H)mm	重量	550g			
付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース					

6.35mm六角軸

オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付

[+]細硬ビット仕様

●サイズ…#2

- ●全長…100mm
- ●入数…2本
- ●六角シャンク···6.35mm(1/4")
- ●マグネット付
- ●超細軸設計で角・際・スキマのネジ回しに最適
- ●摩耗強く耐久性抜群
- ●サビに強いメッキ仕上げ

鉄工用ドリル仕様

- ●入数…5本
- ●サイズ…2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm
- ●材質…HSS(ハイス鋼)
- ●六角シャンク…6.35mm
- ●X型シンニング加工(2mm以上)
- ●対応被削材…鉄工、アルミ、真鍮など
- ●インパクトドライバーに使用可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.