

品番：EA813PE-2A

品名：DC 7.2V ドライバードリル(スティック型/充電式)



販売価格	54,000円(税抜) / 59,400円(税込)		
カタログ価格	54,000円(税抜) / 59,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 03:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ7421F07D-B
バッテリー	7.2V(リチウムイオン1.9Ah)	充電時間	約55分(フル充電) 約45分(実用充電)
回転数	低速:300rpm 高速:900rpm	作業範囲	【ネジ締め】小ねじ:M5まで、木ねじ: φ4.1まで 【穴あけ】木工:φ15まで、金工:φ8ま で
能力	【ネジ締め】 《Highモード》小ネジ・鉄 (M4×10mmバネ座金付):約2950 本 《Lowモード》小ネジ・鉄 (M5×8mm):約2450本 《Lowモード》テクスネジ・鉄 (φ4×13mm・板厚0.8mm):約380 本 【穴あけ】 《Lowモード》木工・コンパネ (φ15×12mm):約100穴 《Lowモード》金工・鉄(φ6×0. 8mm):約190穴	サイズ	243×46×147(H)mm
重量	550g	最大トルク	低速:6.0N・m 高速:2.0N・m
チャック	ワンタッチビットロック方式(段数付まで)	クラッチ作動トルク	21段切替(約0.3~4.0N/mまで約)

	の寸法が9mm・11.5mm・13mm)		0.19N/mきざみ)
付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース		
オートストップ機能クラッチで締め過ぎる前にピタッと停止するスティック型ドリルドライバーです。			
オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付			
6.35mm六角軸			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.