

品番：EA813RC-6A

品名：DC 3.6V ドライバードリル(充電式)



販売価格	9,360円(税抜) / 10,296円(税込)		
カタログ価格	9,360円(税抜) / 10,296円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/22 03:52現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0843ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	BD-361
仕様	本体	バッテリー	3.6V(リチウムイオン1.3Ah)
充電器	AC100V	充電時間	60分
回転数	250rpm	穴あけ能力	鉄工: φ 5mm、木工: φ 6mm
サイズ	ストレート時: 282(W)×45(D)×53(H) mm ピストル時: 227(W)×45(D)×132(H) mm	重量	480g(内蔵電池含む)
付属品	充電器、(+)ビット: #1×75mm(片頭) ×1、#2×65mm(両頭)×1	ネジ締め能力	木ネジ: 3.8×38mm 小ネジ: M4
最大トルク	5N・m(ドリルモード)	クラッチ数	11段
クラッチ作動トルク	0.9~2.0N・m		
6.35mm六角軸チャック			
バッテリー内蔵型(交換不可)			
手にフィットし扱いやすいサイズの握り径			
最適なトルクが選べる11段クラッチ			
ネジの締付け・ゆるめに			

暗所でも作業ができるLEDライト付

持ち方いろいろ、握りやすく取り回しが楽【スレート型・ピストル型】

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.