

品番：EA813RD-2D

品名：DC12.0V ドライバードリル(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 18,100円(税抜) / 19,910円(税込) | | |
| カタログ価格 | 18,100円(税抜) / 19,910円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/06 12:54現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|------------|---------------------------------------|-------|--|
| メーカー | 京セラ | 型番 | BD-112 |
| 仕様 | 標準セット | 最大トルク | 低速:26N・m 高速:9N・m |
| 回転数 | 【無負荷】 低速:0~350rpm 高速:0~1,050rpm | 能力 | 鉄工:10mm 木工:25mm |
| チャック能力 | 0.8~10mm | トルク調整 | 20段クラッチ |
| バッテリー | ニカドバッテリー(12V/1.5Ah) | 充電時間 | 35分 |
| サイズ | 76(W)×198(D)×234(H)mm | 重量 | 本体:1.5kg |
| 充電器 | AC100V | 付属品 | (+)ドライバービット(No.2×65mm)、 充電器、バッテリー×2、樹脂ケース |
| 一充電当たりの作業量 | 木ネジ(M4.1×32mm):約210本 | | |

無段変速、キーレスチャック、正逆転付、クラッチ付、ブレーキ付、LEDライト付

木材・金属への穴あけからネジの締付けまで

トルクと回転数を切換え可能(2スピード・20段クラッチ)

握りやすい細握りグリップ

代替品



品番 EA813RF-11C
コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.