

品番 : EA813RD-2ES

品名 : DC12.0V ドライバードリルセット(充電式)



販売価格	21,600円(税抜)／23,760円(税込)		
カタログ価格	21,600円(税抜)／23,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 11:50現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	BD-122※ESCOオリジナルセット品
仕様	樹脂ケースセット+キャリケース		
<本体仕様>			
最大トルク	低速:26N・m 高速:9N・m	バッテリー	12V(ニカドバッテリー1.3Ah)
充電器	AC100V	充電時間	30分
回転数	(無負荷) 低速:0~350rpm、高速:0~1,050rpm	能力	鉄工:10mm、木工:25mm
重量	4kg	付属品	(+)ドライバービット(No.2×65mm)、 充電器、バッテリー×2、樹脂ケース
トルク調整	20段クラッチ	一充電当たりの作業量	木ネジ(M4.1×32mm):約210本
無段变速、キーレスチャック、正逆転付、クラッチ付、ブレーキ付、LEDライト付			
電源を気にせず使える充電式			
木材・金属への穴あけからネジの締付けまで			
握りやすい細握りグリップ			
ビット交換が簡単なキーレスチャック			

トルクと回転数を切換え可能(2スピード・20段クラッチ)

<キャリーケース仕様>

キャリーサイズ	420(W)×250(D)×400(H)mm	キャリー材質	ポリエステル(600デニール)
容量	26L	重量	2.6kg

自立可能です。

代替品

	品番 EA813RF-11C コメント DC10.8V リチウムイオンバッテリー仕様
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.