

品番：EA813RD-4A

品名：DC12.0V ドライバードリル(充電式)



販売価格	18,100円(税抜)／19,910円(税込)		
カタログ価格	18,100円(税抜)／19,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/17 11:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	BD-123
最大トルク	26.0Nm(ドリルモード)、 0.7～2.7Nm(20段クラッチ)	チャック能力	0.8～10mm
仕様	ナイロンケースセット	充電器	AC100V
回転数	低速:0～350rpm、高速:0～1,050rpm	能力	鉄工:12mm(板厚1.6mm)、木工: 25mm(板厚18mm)
サイズ	198×76×234mm	重量	3.2kg(充電器及び電池パックを含む)
付属品	(+)#2ビット、充電器、バッテリー×2 個、ナイロンケース、ベルトフック	バッテリー	12V(ニカド1.3Ah)
充電時間	30分		
ブレーキ、無段変速、2スピード、正逆転、クラッチ、キーレスチャック付			
20段クラッチで細かいトルク調節			
2スピード無段変速スイッチ			
LEDライト付			
ベルトフック付			

代替品



品番 EA813RD-2D
コメント 仕様ご確認ください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.