品番: EA813RF-11C

品名: DC10.8V ドライバードリル(充電式)



| 販売価格 | 13,900円 (税抜)/15,290円(税込) | | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格 | 13,900円(税抜)/15,290円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/05 14:34現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | | |
| カタログページ | 0861ページ | | | | |











仕様

| メーカー | 京セラ | 型番 | BD-1110L1 | | |
|--------|------------------------|--------|------------------------------|--|--|
| 仕様 | 樹脂ケースセット | 最大トルク | 低速: 24N·m 高速: 15N·m | | |
| チャック能力 | 1.0~10mm | クラッチ数 | 17段 | | |
| バッテリー | 10.8V(リチウムイオン1.5Ah) | 充電器 | AC100V | | |
| 充電時間 | 71分 | 回転数 | 低速:0~440rpm 高速:0~1,450rpm | | |
| 穴あけ能力 | 鉄工: φ10mm 木工: φ20mm | ねじ締め能力 | 木ねじ: φ 5.1×63mm 小ねじ:M6 | | |
| サイズ | 181(L)×65(D)×204(H)mm | 重量 | 1.1kg | | |
| 付属品 | 充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース | | | | |
| | | | | | |

木材・金属の穴あけから、ネジの締付けに

操作性の良い軽量1.1kg・細握り

穴あけ時に便利な2スピード無段変速スイッチ

ネジ締め時に最適トルクが選べる17段クラッチ

暗所でもネジを照らす高輝度LEDライト

収納・持ち運びに便利なキャリングケース付

無段変速、正逆転、ブレーキ、キーレスチャック付

ビット別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.