

品番：EA813RF-51

品名：DC18.0V ドライバードリル(充電式)



販売価格	57,000円(税抜) / 62,700円(税込)		
カタログ価格	57,000円(税抜) / 62,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 12:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0843ページ		



高出力のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&スピーディー&高出力を実現

仕様

メーカー	京セラ	型番	DD181L5
最大トルク	高速:22N・m、低速:80N・m	仕様	樹脂ケースセット
充電時間	84分	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)
ねじ締め能力	木ねじ:10×90mm 小ねじ:M6	回転数	低速:0~600min 高速:0~2,200min
チャック能力	1.5~13mm	穴あけ能力	鉄工:φ13mm 木工:φ38mm
サイズ	171×260×79mm	重量	1.9kg
付属品	充電器、電池パック×2、キャリングケース、補助ハンドル、ベルトフック	充電器	AC100V

把握力の強いロック付キーレスチャック採用

片手でビットの取付け・取り外しができるスピンドルロック機構

最適トルクが選べる21段クラッチ

高出力のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&スピーディー&高出力を実現

無段変速、正逆転、クラッチ、ブレーキ、LEDライト、キーレスチャック付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.