

品番 : EA813RG-5B

品名 : AC100V/160W 電動ドライバードリル



販売価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
カタログ価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 15:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0838ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	CDD-1030
電源	AC100V・160W	回転数	低速:0~300rpm 高速:0~1,000rpm
穴あけ能力	鉄工:8mm 木工:21mm	最大トルク	低速:30Nm 高速:8.3Nm
チャック能力	0.8~10mm	サイズ	222(W)×60(L)×190(H)mm
重量	1.0kg	コード長	2m
付属品	(+)ドライバービット(#2×65mm)	替カーボンブラシ	EA813RA-5
電流	1.8A	ネジ締め能力	木ネジ 5.1×40mm
材質	樹脂	打撃数	打撃なし
用途	・各種木材、薄鉄板などの穴あけ ・各種ネジ、ボルトなどの締付け、ゆるめ作業		

最大トルク 30N・m(ドリルポジション・低速)

作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード

最適なトルクが選べる20段クラッチ

ビットの着脱が簡単キーレスチャック

握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用

作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ

二重絶縁、正逆転、キーレスチャック、無段変速、20段クラッチ付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.