

品番：EA813RK-5C

品名：DC12.0V インパクトドライバー(充電式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 18,700円(税抜) / 20,570円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 18,700円(税抜) / 20,570円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/21 06:24現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|      |   |       |                                |
|------|---|-------|--------------------------------|
| メーカー | 京セラ                                       | 型番    | BID-1260                       |
| 仕様   | 樹脂ケースセット                                  | 最大トルク | 130N.m                         |
| 締付能力 | 小ねじ:M4~M8<br>普通ボルト:M5~M12<br>高力ボルト:M5~M10 | バッテリー | 12V(ニカド1.5Ah)                  |
| 充電器  | AC100V                                    | 充電時間  | 30分                            |
| 回転数  | 低速:0~1,600rpm<br>高速:0~2,200rpm            | 打撃数   | 低速:0~2,500回/分<br>高速:0~3,000回/分 |
| サイズ  | 60(W)×183(D)×236(H)mm                     | 重量    | 1.6kg                          |
| 付属品  | (+)ドライバービット(No.2×65)、充電器、バッテリー×2、収納ケース    |       |                                |

ネジ締め速度を高速から低速に切り替えられます。

本体を保持しやすい細握りグリップ。

ビット先端を照らす、高輝度LEDライト付。

#### 代替品

|      |             |
|------|-------------|
| 品番   | EA813RV-2B  |
| コメント | 仕様をご確認ください。 |



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.