

品番 : EA813RT-12A

品名 : DC12.0V インパクトドライバー(充電式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 19,400円(税抜) / 21,340円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 19,400円(税抜) / 21,340円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/05/06 12:58現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|      |   |            |   |
|------|---|------------|---|
| メーカー | 京セラ   | 型番         | BID-1250  |
| 仕様   | 樹脂ケースセット                                    | 最大トルク      | 133N・m  |
| 締付能力 | 小ねじ:M4~M8、ボルト:M5~M12、高力ボルト:M5~M10           | バッテリー      | 12V(ニカド1.3Ah)   |
| 充電器  | AC100V                                      | 充電時間       | 約30分  |
| 回転数  | 低速:0~1,800rpm、高速:0~2,400rpm                 | 打撃数        | 低速:0~2,500回/分、高速:0~3,000回/分   |
| サイズ  | 168×60×238(H)mm<br>電池パック取付時:168×76×238(H)mm | 重量         | 1.6kg   |
| 付属品  | バッテリー×2個、充電器、(+)#2ビット、樹脂ケース                 | 一充電当たりの作業量 | 小ねじ(M8×16mm):約930本<br>木ねじ(ラワン材)φ4.1×38mm:約290本<br>木ねじ(米松)φ5.0×75mm:約55本<br>万能ビス(米松)φ4.2×6.0mm:約100本 |

2スピード無段変速、正逆転、LEDライト付、ブレーキ付

握りやすい細握りグリップ

電源を気にせず使える充電式

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.