

品番 : EA813RT-12A

品名 : DC12.0V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	19,400円(税抜) / 21,340円(税込)		
カタログ価格	19,400円(税抜) / 21,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 05:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	BID-1250
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	133N・m
締付能力	小ねじ:M4~M8、ボルト:M5~M12、高力ボルト:M5~M10	バッテリー	12V(ニカド1.3Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約30分
回転数	低速:0~1,800rpm、高速:0~2,400rpm	打撃数	低速:0~2,500回/分、高速:0~3,000回/分
サイズ	168×60×238(H)mm 電池パック取付時:168×76×238(H)mm	重量	1.6kg
付属品	バッテリー×2個、充電器、(+)#2ビット、樹脂ケース	一充電当たりの作業量	小ねじ(M8×16mm):約930本 木ねじ(ラワン材)φ4.1×38mm:約290本 木ねじ(米松)φ5.0×75mm:約55本 万能ビス(米松)φ4.2×6.0mm:約100本

2スピード無段変速、正逆転、LEDライト付、ブレーキ付

握りやすい細握りグリップ

電源を気にせず使える充電式

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.