

品番：EA813RT-15A

品名：DC14.4V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	38,700円(税抜)／ 42,570円(税込)		
カタログ価格	38,700円(税抜)／42,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/09/18 05:49現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	BID-1420L1
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	160N・m
締付能力	小ねじ:M4～M8 普通ボルト:M5～M14 高力ボルト:M5～M12	バッテリー	14.4V(リチウムイオン1.5Ah)
充電器	AC100V	充電時間	45分
回転数	強:0～3,100、中:0～2,000、弱:0～900rpm	打撃数	強:0～3,000、中:0～2,400、弱:0～1,200回/分
一充電当たりの作業量	小ねじ(M8×16mm):2,600本 万能ビス 米松(φ4.2×60mm):260本 コーススレッド 米松(φ4.5×90mm):100本	サイズ	129×82×223(H)mm
重量	1.2kg	付属品	バッテリー×2個、充電器、ケース、ベルトフック(本体取付)
ビット別売			
ブラシレスモーター			
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付			
最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め			

全長129mmのコンパクトボディ
電子制御により3段階から打撃力を選択
手に対する反動が少ないブレーキ機能

代替品

	品番 EA813RV-2B コメント 18V仕様になります。
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.