

品番：EA813RT-3CC

品名：[充電式] インパクトドライバーセット



販売価格	35,800円(税抜)／ 39,380円(税込)			
カタログ価格	35,800円(税抜)／39,380円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/01 04:36現在）			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ				



仕様

メーカー	京セラ	型番	DID1417L5 ※ESCOオリジナルセット品
セット内容	・EA813RT-3D: 充電式インパクトドライバー ・6本組コーティングストレートドリル ・両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm×5 ・ねじすべり止剤 ・マグネットキャッチ×2 ・樹脂ケース		
<インパクトドライバー>EA813RT-3D ・バッテリー:14.4Vリチウムイオン電池 5,000mAh ・充電時間:50分 ・最大トルク:140N・m ・回転数:0～2,500rpm ・打撃数:0～3,000rpm ・締付能力:小ねじ:M4～M8、 普通ボルト:M5～M14、 高力ボルト:M5～M12 ・サイズ:168(W)×61(D)×241(H)mm ・重量:1.6kg(バッテリー含む) ・付属品:充電器(EA813R-7)、 バッテリー(EA813RB-14E)×2、 キャリングケース ・正逆転、LEDライト付			
<6本組コーティングストレートドリル> ・サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm			

(各1本入)

- ・材質:HSS(ハイス)、チタンコーティング
- ・六角シャンク:6.35mm
- ・一般鋼材、軽金属、ステンレス、樹脂、木工 用
- ・チタニウムをコーティングした長寿命ドリル
- ・ねじれ、空回り防止加工を施しています
- ・充電式インパクトドリル使用可能です。

<両頭ビット>

- ・サイズ:(+)#2・(-)6.0mm×5
- ・六角シャンク:1/4"
- ・全長:150mm
- ・マグネット付

<ねじすべり止め剤>

- ・重量:22g
- ・ねじ溝が壊れたビスや角の傷んだボルト等にも使用できます。

<マグネットキャッチ>

- ・サイズ:12×15×12(H)mm
- ・材質:PC、ネオジム磁石
- ・対応サイズ:丸軸・六角シャンク:6.35mm
- ・手動にも電動にも使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.