品番: EA813RT-3D

品名: DC14.4V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	<b>32,000円</b> (税抜)/35,200円(税込)				
カタログ価 格	32,000円(税抜)/35,200円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/04 15:26現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					





## 仕様

仕様						
メーカー	京セラ	型番	DID1417L5			
バッテリー	14.4V(リチウムイオン5.0Ah)	充電時間	50分			
最大トルク	140N·m	回転数	0~2,500rpm			
打擊数	0~3,000rpm	締付能力	小ネジM4〜M8、普通ボルト M5〜M14、高力ボルトM5〜M12			
サイズ	168(W)×61(D)×241(H)mm	重量	1.6kg(バッテリー含む)			
付属品	バッテリー×2、充電器、樹脂ケース	用途	各種小ネジ、木ネジ、ボルト、ナットなど の締付け、ゆるめ。			
ブラシレスモーター採用						
LEDライト付						

正逆切替レバー

ワンタッチビット装着

ビット別売

## 代替品

品番 EA813RV-2B

コメント 仕様をご確認ください。



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.