

品番 : EA813RT-5D

品名 : DC14.4V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	47,700円(税抜)／52,470円(税込)		
カタログ価格	47,700円(税抜)／52,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/04 04:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	京セラ	型番	DID148L5
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	14.4V(リチウムイオン5.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	50分
回転数	強:0～2,900、中:0～1,600、弱:0～1,000rpm、テクスモード:0～2,900rpm、ロックオンモード:0～2,500rpm	打撃数	強:0～3,500、中:0～1,900、弱:0～1,200、テクスモード:0～2,600回/分
サイズ	117×79×238(H)mm	重量	1.4kg(バッテリー含み)
付属品	樹脂ケース、充電器、バッテリー×2、ベルトフック樹脂		

ピット別売

最大締付トルク 175N・mで強力ネジ締め

ブラシレスモーター搭載

軽量コンパクトボディ

テクスネジの締め付けにテクスモード

余裕の作業時間 5,000mAh容量電池

無段変速、正逆転、LEDライト付

代替品



品番 EA813RV-2B  
コメント 仕様をご確認ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.