

品番：EA813RV-2B

品名：DC18.0V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	38,300円(税抜) / 42,130円(税込)		
カタログ価格	38,300円(税抜) / 42,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 02:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0843ページ		



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	BID-1807L1
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	170N・m
締付能力	小ねじ:M4~M8 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14	バッテリー	18V(リチウムイオン1.5Ah)
充電器	AC100V	充電時間	69分
回転数	強:0~3,300、中:0~2,000、弱: 0~900rpm	打撃数	強:0~3,600、中:0~2,400、弱: 0~1,200回/分
サイズ	129×79×214(H)mm	重量	1.2kg
付属品	バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース		

ビット別売

ブラシレスモーター

無段変速、正逆転、ワンタッチビットチャック、LEDライト付

最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め

全長129mmのコンパクトボディ

電子制御により3段階から打撃力を選択

手に対する反動が少ないブレーキ機能

各種小ネジ、木ねじ、ボルト、ナットなどの締付け、緩めに

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.