品番: EA813RV-2B

品名: DC18.0V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	<b>40,700円</b> (税抜)/ 44,770円(税込)				
カタログ価 格	40,700円(税抜)/44,770円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/12/19 23:11現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0862ページ				











## 仕様

メーカー	京セラ	型番	BID-1807L1
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	170N·m
締付能力	小ねじ:M4〜M8 普通ボルト:M5〜M16 高力ボルト:M5〜M14	バッテリー	18V(リチウムイオン1.5Ah)
充電器	AC100V	充電時間	69分
回転数	強:0~3,300、中:0~2,000、弱: 0~900rpm	打擊数	強:0~3,600、中:0~2,400、弱: 0~1,200回/分
サイズ	129×79×214(H)mm	重量	1.2kg
付属品	バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース		

## ビット別売

ブラシレスモーター

無段変速、正逆転、ワンタッチビットチャック、LEDライト付

最大締付トルク 170N·mで強力ネジ締め

全長129mmのコンパクトボディ

電子制御により3段階から打撃力を選択

手に対する反動が少ないブレーキ機能

各種小ネジ、木ねじ、ボルト、ナットなどの締付け、緩めに

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.