

品番 : EA813RV-5

品名 : DC18.0V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	49,200円(税抜)／54,120円(税込)		
カタログ価格	49,200円(税抜)／54,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/04 01:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0843ページ		



クラス最短99.4mmのショートボディ

#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	DID11XR
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	18V(リチウムイオン6.0Ah)
充電時間	24分(1.5Ah時) 47分(6.0Ah時)	回転数	強:0～2,900、 中:0～2,000、 弱:0～900、テクスマード:0～2,900、 ロックオンモード:0～2,500rpm
打撃数	強:0～4,400、 中:0～3,300、 弱:0～1,500、 テクスマード:0～1,800回/分	サイズ	79×99.4×217(H)mm(1.5Ah時) 79×99.4×237(H)mm(6.0Ah時)
重量	1.1kg (1.5Ah時) 1.4kg (6.0Ah時)	最大トルク	165N・m
締付能力	小ねじ:M4～M8 普通ボルト:M5～M14 高力ボルト:M5～M12	充電器	AC100V
付属品	樹脂ケース、電池パック(1.5Ah、6.0Ah)×各1個、充電器、ベルトフック		
クラス最短99.4mmのショートボディ			
5つのモード(強・中・弱・テクス・ロックオン)切換えは片手で操作できる再度ノタン			

電池パックは1,500mAhと6,000mAh各1個付

無段変速機構、ブレーキ、正逆転、簡易ビット着脱、LEDライト付

ビット別売

代替品



品番 EA813RV-5A  
コメント 変更点:付属バッテリー(6→5Ah)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.