

品番 : EA813RV-6

品名 : DC18.0V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	55,500円(税抜) / 61,050円(税込)		
カタログ価格	55,500円(税抜) / 61,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 03:52現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			




5つのモード(強・中・弱・テクス・ロックオン)で作業が快適

仕様

メーカー	京セラ	型番	DID182L5
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電時間	84分	回転数	強:0~2,900rpm 中:0~2,100rpm 弱:0~1,000rpm テクスモード:0~2,900rpm ロックオンモード:0~2,500rpm
打撃数	強:0~4,100rpm 中:0~2,400rpm 弱:0~1,200rpm テクスモード:0~1,600rpm	サイズ	79×117×238(H)mm
重量	1.5kg(電池パック含)	付属品	樹脂ケース、電池パック×2個、充電器、ベルトフック
最大トルク	180N・m	締付能力	小ねじ:M4~M8 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14
防じん・耐水機能	IP56		
ブラシレスモーター			
テクスねじの締め付けにテクスモード			

余裕の作業時間
高輝度LEDライト付
5つのモード(強・中・弱・テクス・ロックオン)で作業が快適
ビット別売

代替品

	<p>品番 EA813RV-2B コメント 仕様ご確認ください</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.