

品番：EA813RV-6A

品名：DC18.0V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	61,400円(税抜)／ 67,540円(税込)		
カタログ価格	61,400円(税抜)／67,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/12/16 06:55現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



5つのモード(強・中・弱・テクス・ロックオン)で作業が快適

仕様

メーカー	京セラ	型番	DID182L5
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電時間	84分	回転数	強:0～2,900rpm 中:0～2,100rpm 弱:0～1,000rpm テクスモード:0～2,900rpm ロックオンモード:0～2,500rpm
打撃数	強:0～4,100rpm 中:0～2,400rpm 弱:0～1,200rpm テクスモード:0～1,600rpm	防じん・耐水機能	IP56
サイズ	79×117×238(H)mm	重量	1.5kg(電池パック含)
付属品	樹脂ケース、電池パック×2個、充電器、ベルトフック	最大トルク	180N・m
締付能力	小ねじ:M4～M8 普通ボルト:M5～M16 高力ボルト:M5～M14		
ビット別売			
ブラシレスモーター			

テクスねじの締め付けにテクスモード
余裕の作業時間
高輝度LEDライト付
5つのモード(強・中・弱・テクス・ロックオン)で作業が快適

代替品

	品番 EA813RV-2B コメント 仕様をご確認ください。
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.