

品番 : EA813RV-7

品名 : DC18.0V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	52,300円(税抜)／57,530円(税込)		
カタログ価格	52,300円(税抜)／57,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/04 00:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	DID183L5
仕様	バッテリー・充電器付	最大トルク	180N·m
打撃数	強:0～3,500回/分 中:0～3,400回/分 弱:0～2,200回/分 テクスモード:0～2,200回/分	回転数	強:0～3,200rpm 中:0～2,100rpm 弱:0～1,100rpm テクスモード:0～3,200rpm
締付能力	小ねじ:M4～M8 ボルト:M5～M16 高力ボルト:M5～M14	バッテリー	18V(リチウムイオンバッテリー5.0Ah)
充電時間	実用(80%):46分 フル:54分	充電器	AC100V
サイズ	118.7×81×247.8(H)mm	重量	1.6kg
防塵・防水性能	IP56	一充電当たりの作業量	【コースレッド 4.5mm×90mm 米松】 約340本 【万能ビス 4.2mm×60mm 米松】 約750本 【小ねじ M8×16mm】 約7500本
付属品	バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース		

軸受部は精度と耐久性の高いベアリング構造でビット振れを低減

高出力ブラシレス分割コアモーター搭載

作業に合わせて4つのモードを切り替え
強・中・弱・テクスモード

新設計の打撃機構
作業に応じた最適な打撃力でカムアウトを低減

暗所での作業に、ねじと部材を照らす高輝度LEDライト

左右どちらにも取り付け可能なベルトフック
腰ベルトや服、単管の継ぎ目や脚立への引っ掛けも可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.