

品番 : EA813RV-7

品名 : DC18.0V インパクトドライバー(充電式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 52,300円(税抜) / 57,530円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 52,300円(税抜) / 57,530円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/21 01:29現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|         |   |            |   |
|---------|---|------------|---|
| メーカー    | 京セラ   | 型番         | DID183L5  |
| 仕様      | バッテリー・充電器付  | 最大トルク      | 180N・m  |
| 打撃数     | 強:0~3,500回/分<br>中:0~3,400回/分<br>弱:0~2,200回/分<br>テクスモード:0~2,200回/分 | 回転数        | 強:0~3,200rpm<br>中:0~2,100rpm<br>弱:0~1,100rpm<br>テクスモード:0~3,200rpm                                   |
| 締付能力    | 小ねじ:M4~M8<br>ボルト:M5~M16<br>高力ボルト:M5~M14                           | バッテリー      | 18V(リチウムイオンバッテリー5.0Ah)  |
| 充電時間    | 実用(80%):46分<br>フル:54分   | 充電器        | AC100V  |
| サイズ     | 118.7×81×247.8(H)mm   | 重量         | 1.6kg   |
| 防塵・防水性能 | IP56  | 一充電当たりの作業量 | 【コースレッド 4.5mm×90mm 米松】<br>約340本<br><br>【万能ビス 4.2mm×60mm 米松】<br>約750本<br><br>【小ねじ M8×16mm】<br>約7500本 |
| 付属品     | バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース   |            |   |

軸受部は精度と耐久性の高いベアリング構造でビット振れを低減

高出力ブラシレス分割コアモーター搭載

作業に合わせて4つのモードを切り替え  
強・中・弱・テクスモード

新設計の打撃機構  
作業に応じた最適な打撃力でカムアウトを低減

暗所での作業に、ねじと部材を照らす高輝度LEDライト

左右どちらにも取り付け可能なベルトフック  
腰ベルトや服、単管の継ぎ目や脚立への引っ掛けも可能

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.