品番: EA813RW-11

品名: DC18.0V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式)



販売価格	71,000円(税抜) / 78,100円(税込)				
カタログ価 格	71,000円(税抜)/78,100円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/20 01:56現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0863ページ				







羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリューワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応

仕様

メーカー	京セラ	型番	DIW183L5
最大トルク	300N·m	締付能力	普通ボルト: M10〜M20 高力ボルト: M12〜M16
バッテリー容量	18V(リチウムイオン5.0Ah)	充電時間	84分
回転数	強:0~2650 中:0~1600 弱:0~1450rpm	打擊数	強:0~3400 中:0~2900 弱:0~2700回/分
サイズ	145×79×253(H)mm	重量	1.7kg
防じん・耐水性能	IP56	用途	ボルト、ナットなどの締付け、緩め。
付属品	樹脂ケース、バッテリー×2個、充電器、 カラビナフック、ベルトフック		

樹脂ケースセット

ソケット別売

選べる3モード(強・中・弱)

ブラシレスモーター搭載

コンパクト・ハイパワー

土台、梁の締め付けから足場の組み立てまで						
羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリューワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応						
カラビナに素早く確実に装着できるフックを装備						
握りやすい新グリップ						
充電器	AC100V					
LEDライト付	·					

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.