

品番 : EA813WA-1

品名 : DC 18V マルチツール(充電式)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 27,700円(税抜)／30,470円(税込)      |      |    |
| カタログ価格  | 27,700円(税抜)／30,470円(税込)      |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/02/04 01:44現在) |      |    |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | ST |
| カタログページ | 0850ページ                      |      |    |



ドリルドライバー・ジグソー・サンダーの機能が1つになったマルチツールです

#### 仕様

|         |                                   |              |  |
|---------|-----------------------------------|--------------|--|
| メーカー    | BLACK+DECKER<br>(ブラック・アンド・デッcker) | 型番           | EVO185B1                               |
| 仕様      | 樹脂ケースセット                          | バッテリー        | 18V(2.0Ah)                             |
| 充電時間    | 約60分                              | 回転数          | 0-800rpm(ドリルドライバー)<br>0-9,000rpm(サンダー) |
| ストローク数  | 0-2,800rpm(ジグソー)                  | サイズ(W×D×H)mm | 140×70×210(H)mm                        |
| 重量(g)   | 570(本体のみ)                         | 最大トルク        | 22N·m (ドリルドライバー)                       |
| チャック能力  | 1-10mm(ドリルドライバー)                  | クラッチ         | 11段階(ドリルドライバー)                         |
| 適合ヘッド品番 | EA813WA-11～-21                    |              |  |

(+) #1、#2ビット、ポジドライブ #2ビット、(-) #6ビット、六角 #4・#5ビット、ドリルビット(2.5・4・5・6・8mm)

ブレード(木工切断用×2・曲線切断用×1)、サンドペーパー(粗目#80×5枚・細目#120×5枚)、集塵機アダプター、バッテリー×2、充電器、樹脂ケース

DIYの基本作業: 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で可能。

電動工具の本体のみはメーカー供給が御座いませんので予めご了承をお願いいたします。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.