

品番：EA813WA-1

品名：DC 18V マルチツール(充電式)



販売価格	27,700円(税抜) / 30,470円(税込)		
カタログ価格	27,700円(税抜) / 30,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/21 03:03現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0850ページ		



ドリルドライバー・ジグソー・サンダーの機能が1つになったマルチツールです

仕様

メーカー	BLACK+DECKER (ブラック・アンド・デッカー)	型番	EVO185B1
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	18V(2.0Ah)
充電時間	約60分	回転数	0-800rpm(ドリルドライバー) 0-9,000rpm(サンダー)
ストローク数	0-2,800rpm(ジグソー)	サイズ(W×D×H)mm	140×70×210(H)mm
重量(g)	570(本体のみ)	最大トルク	22N・m (ドリルドライバー)
チャック能力	1-10mm(ドリルドライバー)	クラッチ	11段階(ドリルドライバー)
適合ヘッド品番	EA813WA-11~-21		

(+)#1、#2ビット、ポジドライブ#2ビット、(-)#6ビット、六角#4・#5ビット、ドリルビット(2.5・4・5・6・8mm)
ブレード(木工切断用×2・曲線切断用×1)、サンドペーパー(粗目#80×5枚・細目#120×5枚)、集塵機アダプター、バッテリー×2、充電器、樹脂ケース

DIYの基本作業:穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で可能。

電動工具の本体のみはメーカー供給が御座いませんので予めご了承をお願いいたします。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.