

品番：EA813WB-11

品名：DC10.8V ドライバードリル(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,090円(税抜) / 9,999円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,090円(税抜) / 9,999円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/05/06 14:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0852ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|---|--------|---------------------|
| メーカー | BLACK+DECKER (ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | BDCDD12US1 |
| 最大トルク | 26N・m | バッテリー | 10.8V(リチウムイオン1.5Ah) |
| 充電器 | AC100V | 充電時間 | 約2時間 |
| 回転数 | 0~550rpm | サイズ | 82×185×195mm |
| 重量 | 780g | チャック能力 | 1~10mm |
| 能力 | 木工穴あけ: φ 25mm 金工穴あけ: φ 10mm ネジ締め: 75mm長 | クラッチ数 | 11段階(ドリルモード含む) |
| 付属品 | 50mm(+ビット #1・#2、 50mm(-)ビット8×50mm、 50mmポジドライブビット#2、 100mm(+ビット#2、 100mmポジドライブビット#2、 下穴用 φ 2.5mm ドリルビット、ビット バー、充電機、保護キャップ、USBケー ブル、ACアダプタ×1 | | |

無段変速、正逆転、LEDライト、11段階クラッチ、キーレスチャック

軽量でコンパクトなボディが扱いやすい、10.8Vクラスのドリルドライバー。

細かい作業が容易な軽量・コンパクトなボディ。11段階に切り替えられるクラッチを搭載しています。

USBの出力ポートを搭載しているGoPakバッテリーを採用。電動工具だけではなく、スマホなどのモバイルデバイスの充電にも活用が可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.