

品番：EA813WB-13

品名：DC18V ドライバードリル(充電式)



販売価格	15,600円(税抜) / 17,160円(税込)		
カタログ価格	15,600円(税抜) / 17,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/21 03:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0852ページ		



仕様

メーカー	BLACK+DECKER (ブラック・アンド・デッカー)	型番	BDCDD186K
最大トルク	40N・m	バッテリー	18V(リチウムイオン1.5Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約40分
回転数	0~360rpm 0~1400rpm	サイズ	78×180×225mm
重量	1.23kg	付属品	バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2・(-)8、キットボックス
チャック能力	両面幅0~10mm	能力	木工穴あけ: φ25mm 金工穴あけ: φ10mm ネジ締め: 90mm長
チャックタイプ	キーレス	最大作業量	φ4.0×32mm/約492本
クラッチ数	10+1(ドリルモード)		

無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き

40n・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに最適なコードレスドリルドライバー。

作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速を採用。

様々な作業に対応するコンパクト設計。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.