品番: EA813WB-21

品名: DC18V 振動ドライバードリル(充電式)



販売価格	26,500円(税抜)/29,150円(税込)				
カタログ価 格	26,500円(税抜)/29,150円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/12/15 03:16現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0872ページ				



















## 仕様

メーカー	BLACK+DECKER (ブラック・アンド・デッカー)	型番	BL188K2
最大トルク	52N·m	能力	木工穴あけ: φ35mm 金工穴あけ: φ13mm コンクリート穴あけ: φ13mm ネジ締め:100mm長
バッテリー	18V(リチウムイオン1.5Ah)	充電器	AC100V
充電時間	約40分	回転数	0~420rpm 0~1,650rpm
打擊数	0~7,140回/分 0~28,050回/分	サイズ	78×200×235mm
重量	1.6kg	付属品	バッテリー(EA813W-6)×2、充電器 (EA813W-8)、両頭ビット、キットボッ クス
チャック能力	両面幅1.5~13mm	チャックタイプ	キーレス
最大作業量	φ4.0×32mm/約540本	クラッチ数	23段階 (ドリルモード含む)

無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き

高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用した振動ドリルドライバー。

1回の充電当たりで多くの作業ができます。

振動ドリル機能で、コンクリートやレンガの穴あけにも対応

52N·mの高トルクで木工や金工など幅広い用途に使用可能です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.