

品番：EA813WB-21

品名：DC18V 振動ドライバードリル(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 26,500円(税抜) / 29,150円(税込) | | |
| カタログ価格 | 26,500円(税抜) / 29,150円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/05/06 14:22現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0852ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---------------------------------|---------|---|
| メーカー | BLACK+DECKER (ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | BL188K2 |
| 最大トルク | 52N・m | 能力 | 木工穴あけ: φ 35mm 金工穴あけ: φ 13mm コンクリート穴あけ: φ 13mm ネジ締め: 100mm長 |
| バッテリー | 18V(リチウムイオン1.5Ah) | 充電器 | AC100V |
| 充電時間 | 約40分 | 回転数 | 0~420rpm 0~1,650rpm |
| 打撃数 | 0~7,140回/分 0~28,050回/分 | サイズ | 78×200×235mm |
| 重量 | 1.6kg | 付属品 | バッテリー(EA813W-6)×2、充電器 (EA813W-8)、両頭ビット、キットボックス |
| チャック能力 | 両面幅1.5~13mm | チャックタイプ | キーレス |
| 最大作業量 | φ 4.0×32mm/約540本 | クラッチ数 | 23段階 (ドリルモード含む) |

無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き

高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用した振動ドリルドライバー。

1回の充電当たりで多くの作業ができます。

振動ドリル機能で、コンクリートやレンガの穴あけにも対応

52N・mの高トルクで木工や金工など幅広い用途に使用可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.