

品番：EA813WB-31

品名：DC18V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	26,500円(税抜) / 29,150円(税込)		
カタログ価格	26,500円(税抜) / 29,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/21 04:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0852ページ		



仕様

メーカー	BLACK+DECKER (ブラック・アンド・デッカー)	型番	EXI18
最大トルク	170N・m	締付能力	木工ネジ締め: φ6×125mm ボルト締め: M12
バッテリー	18V(リチウムイオン1.5Ah)	充電器	AC100V
充電時間	約40分	回転数	0~2,400rpm
打撃数	0~2,600回/分	サイズ	60×155×220mm
重量	1.5kg	付属品	バッテリー×2、充電器、両頭ビット(+) #2、ツールボックス
チャック能力	二面幅6.35mm	チャックタイプ	ワンタッチ
最大作業量	φ3.8×38mm/約738本		

無段変速、正逆転、LEDライト付

ビットの取付は押し込むだけのワンタッチのコードレスインパクトドライバー。

ハイパワーだからこそ、長いネジ締めの多いウッドデッキや大型家具などのDIY作業も快適に行なえる上、通常のドライバーでは難しい金属への直接ネジ締め、サビなどで固着したネジの取り外しといった、強力なトルク(回転力)を必要とする作業にも最適です。

コードレス設計+LEDライト付属しているため、場所を選ばず暗い場所での作業もできます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.