品番: EA813WB-32

品名: DC18V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	16,800円 (税抜)/ 18,480円(税込)				
カタログ価格	16,800円(税抜)/18,480円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/05 03:50現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0872ページ				















仕様

メーカー	BLACK+DECKER (ブラック・アンド・デッカー)	型番	BPCI18
最大トルク	155N·m	締付能力	木工ネジ締め: φ6×125mm ボルト締め: M12
バッテリー	18V(リチウムイオン1.5Ah)	充電器	AC100V
充電時間	約40分	回転数	0~3,000rpm
打擊数	0~3,900回/分	サイズ	75×165×220mm
重量	1.4kg	付属品	バッテリー(EA813W-6)×2、充電器 (EA813W-8)、両頭ビット(+)#2、 キットボックス
チャック能力	二面幅6.35mm	チャックタイプ	ワンタッチ
最大作業量	パイン材 φ 3.8mm×38mm/約420本		

無段変速、正逆転、LEDライト付

最大トルク155N·mのハイパワークラスのコードレスインパクトドライバー。

打撃回数を向上させることで、一打撃当たりの反動を軽減した独自のインパクト機構

細軸グリップを採用したことで、長時間の作業でも疲れにくく、適度なスピードで作業ができるため、ネジの締めすぎなども軽減します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.