


品番 : EA813WD-21

品名 : DC10.8V/1.5Ah 振動ドライバードリル(充電式)



販売価格	12,000円(税抜)／13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜)／13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/04 01:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



振動ドリルモードは1分間に22,500回の打撃数でコンクリートへの穴あけにも対応

仕様

メーカー	BLACK+DECKER (ブラック・アンド・デッcker)	型番	BDH12
バッテリー	10.8V(リチウムイオン1.5Ah)	充電器	AC100V
充電時間	70分	回転数	0～400rpm、0～1,500rpm
打撃数	0～6,000回/分、0～22,500回/分	最大トルク	26N·m
チャック能力	1～10mm	穴あけ能力	木工: φ 20mm 金工: φ 10mm コンクリート: φ 8mm
サイズ	195×70×210(H)mm	重量	1.1kg
付属品	バッテリー、充電器、50mm(+)ビット #1・#2、8×50mm(-)ビット、50mm ポジドライブビット#2、88mm(+)ビット #2、88mmポジドライブビット#2、φ 2. 5mmドリルビット、ソフトバッグ		

無段变速、LEDライト付

20段階調節できるクラッチや2スピード機能を搭載

組立家具などに使われるポジドライブを含む7種類のビットが付属しているので、すぐに使用できます。

振動ドリルモードは1分間に22,500回の打撃数でコンクリートへの穴あけにも対応。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.