

品番：EA813ZA-21

品名：DC18V ドライバードリル(充電式)



販売価格	19,200円(税抜) / 21,120円(税込)		
カタログ価格	19,200円(税抜) / 21,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/22 04:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0853ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	JCD25
仕様	バッテリー・充電器付	定格電圧	DC 18V
サイズ	200×75×226mm	重量	1.3kg
バッテリー	18V(リチウムイオン2.0Ah)	チャック能力	10mm
回転数	低速:0~450rpm 高速:0~1350rpm	最大トルク	25N・m
使用温度	0~40℃(充電時:5~35℃)	充電器	AC100V
充電時間	60分	付属品	バッテリー×1個、充電器、ビットセット (10種)
使用可能なビットサイズ	直径1~10mm(六角/丸軸対応)	充電器仕様	入力:AC100 50/60Hz 出力:DC20V 2A

軽量でハイパワーの充電式ドライバードリルです。

組み立て作業やDIYに最適です。
動作スイッチを押すと正面のライトが点灯し、暗闇などでの作業に便利です。
ビットセット(10本)付きで、さまざまなシーンに対応可能です。
組み立て家具にオススメ。 18Vだから馬力が違う。
使いやすいコンパクトボディ。 握りやすさ抜群の滑りにくいソフトグリップ。
力を入れずにラクラクネジ締め。 軽量・コンパクトなボディに本格的な機能を搭載。 穴あけ、ネジ締め、家具の組み立て、日曜大工・DIY等に活躍します。
POINT1 スピード調節回転スピードはツマミで2段階切り替え可能。 ネジを入れる素材に合わせて、高速と低速の2段階にスピードを切替え。 さらに、トリガーで細かなスピード調整が可能。 速さを調節しながらネジを真っ直ぐ締められる。
POINT2 クラッチ機能クラッチ機能で13段階のトルク調節が可能。 トルク(締め付けの強さ)は豊富な13段階。 素材にぴったりの強さで作業でき、板などが割れるのを防ぐ。 設定したトルクの強さに達すると空回りして、ねじの締めすぎを防止。 ネジ穴が潰れるのを防ぎます。
POINT3 スリムグリップ握りやすいスリムグリップ。 持ちやすさと安定感が魅力のグリップは直径35mm。 女性の手のひらにも収まるサイズ。
POINT4 LEDライトで暗い部分の作業も快適。 回転と同時にライトON。 LEDライト付きだから暗い部分の作業も快適。
POINT5 コードレス。 簡単充電&コードレス。本体から外したバッテリーを充電器に指すだけ。 バッテリータイプだからネジの打ちにくい場所や高い場所、外での作業にも。
POINT6 多彩なビット。 便利な10種類のビット付き。
※穴を開ける際は市販のビットをご利用ください。
回転数2段切替(高速・低速)
締付トルク18段階
無段変速、正逆転機能、クラッチ、LEDライト、電池残量表示付

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.