

品番：EA814AL-3C

品名：AC100V/ 7.3W 作業灯/LED(コード 5.0m)



販売価格	2,250円(税抜)／2,475円(税込)		
カタログ価格	2,250円(税抜)／2,475円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/01 22:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	ILW-8GC4
電源	AC100V(50/60Hz)	電球	LED球
口金サイズ	E26	消費電力	7.3W
明るさ	810ルーメン	光温度	約5000K(昼白色相当)
配光角	220°	サイズ	125×140×300(H)mm
クランプ範囲	60mm	コード長	5m
重量	580g	電線仕様	VCTFK0.75mm <sup>2</sup> ×2心
屋内型			
消費電力が少なく、省エネで長寿命(約40000時間)			
広い範囲をしっかりと照らす約220°の広配光			
強力クリップで取付が簡単、角度も自在に調節可能			
連結ソケット付きなので、電源ひとつで複数連結が可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

