

品番 : EA814AM-55A

品名 : AC100V/52W 作業灯/LED(コ-ト[°] 5m)



販売価格	14,400円(税抜)／15,840円(税込)		
カタログ価格	14,400円(税抜)／15,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/08 02:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2099ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LWT-5500C
電源	AC100V(50/60Hz)	電球	LED球
電線仕様	VCT0.75㎟×3心	防水性能	IP65
色温度	6,500K	演色性	Ra83
電球	52W	材質	本体、ハンドル:アルミダイカスト 表面カバー:ポリカーボネート 保護ワイヤー:ステンレス
コード長	5m	明るさ	5,500ルーメン
クランプ範囲	90mm	サイズ	170(W)×116(D)×467(H)mm
重量	2.6kg	設計寿命	40,000時間
光源色	昼光色	設置場所	屋内、屋外
配光角	110°	定格入力電流	0.550A
大型物件の建設や建築現場の内装照明に最適です。			
配光角110°で広範囲に照らせます。			

クランプと床置用ベース(EA814AM-100)を交換することで、置き型投光器として使用できます。

アース付端子折れプラグ

屋外防雨型

固定して空間全体を広く明るく照らすLEDクランプライトです。

◇省電力

消費電力が少ないから、ひとつの発電機でたくさん使える。

◇長寿命

製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。

◇快適なあかり

昼光色だから作業がしやすい。

すがすがしいさわやかな光色。

◇虫がよにくい

LED特融の光の波長で虫が寄りにくい。

◇熱くなりにくい

白熱球に比べ光線に熱が少なく

夏場や閉ざされた空間でも快適。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.