

品番：EA814AR-30

品名：27W/口金E39 作業灯用LED球



販売価格	9,780円(税抜)／10,758円(税込)		
カタログ価格	9,780円(税抜)／10,758円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/28 05:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2049ページ2064ページ		



カタログ訂正

25/10/23 (誤)●水銀作業灯・投光器をLED光源へ変更できます。→(正)使用不可。(No.56、No.57 9046)

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LDR27D-H-E39
明るさ	3000ルーメン	サイズ	直径135x211mm
口金	E39	消費電力	27W
光色	昼光色	発光効率(lm/W)	111
材質	ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード	種別	300形相当
演色性	Ra80以上	定格入力電流	280mA
配光角	120°	防水性能	IP65
設計寿命	40,000時間		

EA814AN-20,-30,-55用交換LED球

口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。

昼光色で作業がしやすい快適なあかりです。

LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ光線に熱が少なく、夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。

白熱球に比べ光線に熱が少なく、夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。

※次のような器具には使用できません。

- ・調光機能の付いた器具や回路
- ・リモコンの付いた電球器具や回路
- ・誘導灯、非常用照明器具
- ・水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどの安定器別置型のHIDランプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.