

品番 : EA814AT-110A

品名 : AC100V/70W 作業灯/LED(スタンド付・屋内外用)



販売価格	22,700円(税抜) / 24,970円(税込)		
カタログ価格	22,700円(税抜) / 24,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/03 07:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2053ページ		

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LWT-10000S-WP
電源	AC100V(50/60Hz)	電球	LED球
高さ	約880~1850mm	ライト部サイズ(mm)	約117×157mm
電線仕様	VCTF0.75m㎡×2心	コード長	約5m
明るさ	10000lm(ハロゲンランプ500形相当)	重量	3.8kg
配光角	約110~290°	防塵・防水性能	IP65
材質	ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト、強化ガラス	光色	昼白色
定格消費電力	70W	定格入力電流	0.69A

屋内・屋外兼用(昼白色)

自然光に近い昼白色の明かりは、色や形の確認に最適

屋内や夜間の作業もスムーズに

均一な発光で、作業場の隅まで明るく照らします。

拡散ワイドパネルで眩しさ軽減

LEDは高温になりにくく、発火の危険も少ない。

夏場や閉ざされた空間でも安全に作業を行える。

PSEマーク取得済みで電気用品安全法で定める適合性検査をクリアした、安心・安全の品質。
さらに二重絶縁構造だからアース(接地)の必要なし。

明るさ10000lmをLEDで実現。空間をしっかりと照らし、暗所での作業をサポートします。

粉塵が本体内部侵入しない耐塵型。
あらゆる方向から水が掛かっても影響を受けない防水型。

消費電力が低いから、発電機に使える灯数が多い。

広い範囲をしっかりと照らす配光角約110～290°の可動式ワイドパネル。

背面に連結ソケット付でライトを連結できる。(最大400W、4台まで)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.