

品番：EA814AV-40A

品名：AC100V/60W 作業灯/LED(屋内外兼用・コード 5m)



販売価格	19,800円(税抜)／ 21,780円(税込)		
カタログ価格	19,800円(税抜)／21,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/24 17:04現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2099ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LWT-7500C-WP
電源	AC100V(50/60Hz)	電球	LED球、60W
電線仕様	VCT0.75mm ² ×2芯	配光角	約100～290°
コード長	約5m	明るさ	7500lm
クランプ範囲	角: 10～90mm(厚さ)、45mm以上(奥行) 丸: φ 20～49mm(単管)	サイズ(mm)	約300×118×456(H)
重量	約2.5kg	光色	昼白色
保護等級	IP65		
屋内外兼用			
広く、明るく、現場の照明に最適な光			
2灯の向きを変えて照射範囲を調整できます。			
拡散ワイドパネルで眩しさ軽減			
背面に最大400WまでD給電可能な連結用コンセント付き			
消費電力が少ないので、一つの発電機でたくさん使えます。			
LED特融の光の波長で虫がよりにくい			

白熱球に比べ光線に熱が少なく、夏場や閉ざされた空間でも快適

最大400Wまで、4台まで連結可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.