品番: EA814AW-11

品名: AC100V/70W 作業灯/LED(コード3m)



販売価格	8,080円(税抜)/8,888円(税込)				
カタログ価 格	8,080円(税抜)/8,888円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/11 09:49現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					













## 仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	SL002
明るさ	4000ルーメン	電源	DC12.5V (ACアダプター付属)
消費電力	70W	サイズ	120(W)×120(D)×320(H)mm
重量	約610g	コード長	4.2m(ACアダプター接続時)
光源	COB LED	光源色	昼光色
調光	ダイヤル式	動作環境温度	-20℃~60℃
付属品	アダプター、ダイヤル調光スイッチ、接 続コード(3m)		

## 調光機能付

高出力・高耐久です。

低電圧仕様で安全、雨でも安心です。

広範囲照射で多重影ができにくいです。

防雨構造(IPX3相当)

※パネル発光中高温になります。やけど等には十分注意してください。

※周囲温度35°以上の場所、粉塵などの多い場所、振動や衝撃の激しい所、腐食性、可燃性ガスの発生する所ではご使用にならないでください。

※布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。

※水中での使用はしないでください。

ACアダプター、スイッチは防水仕様ではありません。水がかからない場所でご使用ください。 (パネルライトは雨等で水がかかっても電圧が低い為、問題ありません。)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.