

品番 : EA814BA-21

品名 : DC10-30V/27W 作業灯/LED



販売価格	2,600円(税抜) / 2,860円(税込)		
カタログ価格	2,600円(税抜) / 2,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 91 (2024/05/29 18:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0283ページ		



トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です

仕様

電球	27W	コード長	400mm
電源	DC10V~30V	照明装置	LED球9灯
電線仕様	PVC線	取付ねじ径	M8
明るさ	1700lm	サイズ	φ114×58×142(H)mm
重量	0.65kg		
屋内・屋外両用(IP67)			

代替品

	品番 EA814BA-22 コメント
--	-----------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.