

品番：EA814BA-22

品名：DC10-30V/48W 作業灯/LED



販売価格	4,130円(税抜) / 4,543円(税込)		
カタログ価格	4,130円(税抜) / 4,543円(税込)		
在庫数	最新在庫: 87 (2026/04/06 10:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0275ページ		



トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です

#### 仕様

電源	DC10~30V	電球	48W
明るさ	3200lm	色温度	6000K
コード長	400mm	照明装置	LED球16灯
電線仕様	PVC線	取付ねじ径	M8
サイズ	110×72×110(H)mm	重量(g)	750
材質	ハウジング:アルミ合金 カバー:ポリカーボネート ブラケット:ステンレス		
屋内・屋外両用(IP67)			
昼光色			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.