


品番：EA814BG-1

品名：DC10-30V/ 12W 作業灯/LED



販売価格	4,890円(税抜) / 5,379円(税込)		
カタログ価格	4,890円(税抜) / 5,379円(税込)		
在庫数	最新在庫: 55 (2026/04/06 06:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0275ページ		



建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です

仕様

電球	12W	コード長	200mm
明るさ	840lm	サイズ	80×82×75(H)mm
重量	500g	電源	DC10～30V
照明装置	LED球4灯	電線仕様	ゴムケーブル
取付ねじ径	M8	照射距離	60m
照射角度	60°	材質	アルミニウム

屋外用 (IP67)

建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。

IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。

ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。

代替品

品番	EA814BA-22
コメント	仕様をご確認ください。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.