

品番：EA814BG-41

品名：DC 9-32V/ 30W 作業灯/LED



販売価格	5,660円(税抜) / 6,226円(税込)		
カタログ価格	5,660円(税抜) / 6,226円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2024/05/15 11:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0282ページ		



建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です

仕様

電球	30W	コード長	200mm
明るさ	2250lm	サイズ	150×56×52.5(H)mm
重量	375g	電源	DC9～32V
照明装置	LED球6灯	電線仕様	ゴムケーブル
取付ねじ径	M10	照射距離	60m
照射角度	60°	首振り角度	180°
材質	アルミニウム		

屋外用 (IP67)

建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。

IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。

ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

