


品番：**EA814BG-61**

品名：DC 9-32V/ 48W 作業灯/LED



販売価格	10,200円 (税抜) / 11,220円 (税込)		
カタログ価格	10,200円 (税抜) / 11,220円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 42 (2026/04/27 16:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0275ページ		



建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です

仕様

電球	48W	コード長	450mm
明るさ	3360lm	サイズ	108×72×138(H)mm
重量	860g	電源	DC9～32V
照明装置	LED球16灯	電線仕様	ゴムケーブル
取付ねじ径	M10	照射距離	80m
照射角度	60°	材質	アルミニウム

屋外用 (IP67)

建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。

IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。

ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.