品番: EA814BG-61

品名: DC 9-32V/ 48W 作業灯/LED



販売価格	9,280円(税抜)/ 10,208円(税込)				
カタログ価 格	9,280円(税抜)/10,208円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>13</b> (2024/05/15 01:33現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0282ページ				



















建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です

## 仕様

電球	48W	コード長	450mm
明るさ	3360lm	サイズ	108×72×138(H)mm
重量	860g	電源	DC9~32V
照明装置	LED球16灯	電線仕様	ゴムケーブル
取付ねじ径	M10	照射距離	80m
照射角度	60°	材質	アルミニウム

屋外用(IP67)

建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。

IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。

ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.