


品番：EA814DG-34

品名：[EA814DG-11～14用] 鉄骨クランプ



販売価格	1,040円(税抜) / 1,144円(税込)		
カタログ価格	1,040円(税抜) / 1,144円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/20 16:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2050ページ		



#### 仕様

メーカー	日動工業	型番	TK-03
仕様	一般形鋼用管支持金具	有効幅	3～16mm
ボルトサイズ	器具側:M10×25mm 鉄骨側:M6×25mm	サイズ	34(W)×47(D)×42(H)mm(ボルト含まず)
材質	スチール(SPHC) (表面加工:三価クロメート)	重量	115g

EA814DG-11、EA814DG-12、EA814DG-13、EA814DG-14用

厚さ3～16mmまでの鉄板に取付可能な鉄骨用クランプ(ボルト付)

縦・横に挟んで固定可能

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.