

品番 : EA814DL-46

品名 : AC100V/ 100W 作業灯/LED(コード 5.0m)



販売価格	64,600円(税抜) / 71,060円(税込)		
カタログ価格	64,600円(税抜) / 71,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/06/02 06:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2133ページ		



#### 仕様

メーカー	日動工業	型番	ATL-E10005PN-S-50K
電源	AC100V	電球	LED球
電線仕様	2PNCT0.75mm <sup>2</sup> ×3心		
屋外型			
ポッキンプラグ(2心3心兼用プラグ)付			
電球	100W	コード長	5m
ビーム角: 100度			
明るさ	13,000lm	クランプ範囲	70mm
サイズ	249×467×448(H)mm	重量	4.5kg
グリーン購入適合商品			

#### 代替品

	品番	EA814DL-41A
	コメント	ビーム角: 180度

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.