

品番 : EA814DL-52

品名 : AC100V/ 50W 作業灯/LED(コード 5.0m)



販売価格	41,300円(税抜) / 45,430円(税込)		
カタログ価格	41,300円(税抜) / 45,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/02 21:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2049ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	AFL-E5005JPN
電球	LED球 100V:48W 200V:47W	コード長	5m
電線仕様	2PNCT0.75mm2×3心(難燃性)	明るさ	6850lm
クランプ範囲	95mm	サイズ	205(W)×356(D)×422.5(H)mm
重量	2.8kg	電源	AC100V(50/60Hz)
演色性	Ra83(高演色LED)	光源色	昼白色(5000K)
口金	E39	プラグ	アース付ポッキンプラグ
使用環境温度	-20℃~45℃	ビーム角	(1/2ビーム角)110度 (1/10ビーム角)170度
付属品	バース、落下防止ワイヤー×1本	用途	夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に

屋内・屋外兼用型

電気代は白熱球の約1/10で省エネです。

バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.