品番: EA814DL-53

品名: AC100V/ 50W 作業灯/LED(コード10.0m)



販売価格	<b>41,100円</b> (税抜)/ 45,210円(税込)				
カタログ価格	41,100円(税抜)/45,210円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/24 10:26現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2098ページ				







## 仕様

メーカー	日動工業	型番	AFL-E5010J
電球	LED球 100V:48W 200V:47W	コード長	10m
電線仕様	2PNCT0.75mm2×3心	明るさ	6850lm
クランプ範囲	95mm	サイズ	205(W)×356(D)×422.5(H)mm
重量	3.3kg	電源	AC100V(50/60Hz)
演色性	Ra83(高演色LED)	光源色	昼白色(5000K)
口金	E39	プラグ	アース付ポッキンプラグ
使用環境温度	−20℃~45℃	ビーム角	(1/2ビーム角)110度 (1/10ビーム角)170度
付属品	バイス、落下防止ワイヤー×1本	用途	夜間工事・仮設工事・屋内外のイベン ト照明に

## 屋内·屋外兼用型

電気代は白熱球の約1/10で省エネです。

バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.